


| | | |
|----|--|--|
| 25 | | Whisperdüsen |
| 24 | | Effektlicht |
| 23 | | Bedientaster: Effektlicht |
| 22 | | Bedientaster: Desinfektionsanlage |
| 0 | | Bedientaster: Farblichttherapie |
| 1 | | Lichttherapie |
| 2 | | Luftregler |
| 3 | | Seitenansaugung |
| 4 | | Zweiwegeventil |
| 5 | | Champagner |
| 6 | | Airdüsen |
| 7 | | Wasserdüsen |
| 8 | | Unterwasserscheinwerfer |
| 9 | | Bedientaster |
| 10 | | Großes Bedienfeld |
| 11 | | Rollyjetdüse |
| 12 | | Microjetdüsen |
| 13 | | Superjetdüsen |
| 14 | | Pumpe |
| 15 | | Gebläse |
| 16 | | Desinfektionsbehälter |
| 17 | | Stromanschluß |
| 20 | | Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel |
| 21 | | Bedientaster: Clean-Jet Spleitung |

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.



Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

| |
|----------------------------|
| Hersteller : Ottofond |
| Art.-Bez.: Cubic |
| Abmessung : 170, 180, 190 |
| Whirlpool - System Whisper |

| | |
|---|-------|
| Stand. | Datum |
| | 07/23 |
|  | |